

## Product data sheet

### Characteristics

# EPH4900123

## Priza Date Cat 5E Utp Rj45 + Rj12 Crem



### Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Priza telefonica	RJ12
Tip mufa de date	RJ45 - categorie 5e
Tenta de culoare	Crem
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

### Suplimentare

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Numar priza	2
Conexiuni - borne	IDC RJ45 IDC RJ12
Rigiditate cablu	Rigid
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Gheare 51...80 mm
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	36 mm
Adancimea proiectata	9 mm
Greutate produs	0,097 kg

### Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

### Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	100 g
Inaltimea formei de impachetare 1	11 cm
Latimea formei de impachetare 1	16 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	1,14 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04

Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	14,419 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

## Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------