

Product data sheet

Characteristics

LC2D115Q5

contactor reversibil TeSys LC2-D - 3 poli -
AC-3 440 V 115 A - bobină 380 V c.a.



Principal

Gama de produse	TeSys D
Tip produs sau componenta	Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului	LC2D
Aplicatie contactor	Comanda motor
Categorie de utilizare	AC-3 AC-4 AC-2
Tip circuit de comanda	C.a.
Tip bobina	Standard
Descriere poli	3P
Compozitie contact pol	3 NO

Suplimentar

Stil de asamblare	Gata asamble
Tehnologie bobine	Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Capac de protectie	Cu
Compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
Tip de blocare	Mecanic
Categorie de supratensiune	III
Suport de montare	Sina Placa
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
Durabilitate mecanica	8000000 cic
Inaltime	158 mm
Latime	266 mm
Adancime	148 mm
Greutate neta	6,35 kg

Mediu

Standarde	IEC 60947-4-1 SR EN 60947-4-1 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-1
Certificari produs	BV[RETURN]RINA[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]GOST[RETURN]ROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-60...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------