

Product data sheet

Characteristics

MGU3.462.25

Unica, Izolatie Tv Simpla, Tata Individual, 2 M, Ivoriu



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	SAT socket
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip priza TV	Individuala
Culoare	Fildes

Suplimentar

Conector SAT	Tata IEC 9.52 mm
Atenuare traseu	11 dB TV semnal5...2150 MHz
Flux de curent c.c.	Nu
Numar pe linie	1
Numar module	2 module
Material	ASA + PC: capac mecanism
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	28 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,073 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Fluid de curatare a geamurilor Ulei Alcool Sapun lichid
Standarde	EN 50083-2 R.D. 1/1998 EN 50083-4 EN 50083-1 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica DIN 45325 R.D. 279/1999 DIN 45330 UNE 20-523-79 (2e)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	57,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	639,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,477 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------