

Product data sheet

Characteristics

MGU3.860.18

Unica, Priza de Cablu, 16 A, 1 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	Iesire cablu
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Echipament furnizat	Cleme anti șoc
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Compatibilitate gama	Unica
Curent nominal	16 A
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru flexibil cablu(ri) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru rigid cablu(ri)
Material	ASA + PC: capac mecanism
Temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Latime	45 mm
Inaltime	22,5 mm
Greutate neta	0,0145 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Sapun lichid Ulei Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	17,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	237,5 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	631,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------