

Product data sheet

Characteristics

MGU3.862.25

Unica, Priza Cablu, 16 A, 2 M, Fildes



Principal

Gama	Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	lesire cablu
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Echipament furnizat	Cleme anti șoc
Culoare	Fildes (RAL 9010)

Suplimentar

Compatibilitate gama	Unica
Curent nominal	16 A
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru flexibil cablu(ri) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru rigid cablu(ri)
Material	ASA + PC: capac mecanism
Certificari produs	ES.ME01.B02319 AC[RETURN]UE[RETURN]EAC
Temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0178 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Acetona Benzina Ulei Alcool Sapun lichid Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,800 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	264,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,288 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------