

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU4.104.54

Unica Allegro - Rama De Acoperire - 4 M - 1  
Poarta - Albastru Metalizat



### Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Allegro
Numar de module	4 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Albastru glaciari

### Suplimentare

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	139 mm
Adancime	14 mm
Greutate produs	0,02 kg
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Rezidențial

### Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Săpun lichid Alcool Benzină Fluid de curățare a geamurilor Rezistent UV Decolorant Ulei Amoniac
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

### Unitati de impachetare

Greutatea formei de impachetare 1	21,900 g
Inaltimea formei de impachetare 1	14,000 mm
Latimea formei de impachetare 1	18,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	48,000 mm

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------