

Product data sheet

Characteristics

MGU6.104.567

Unica Plus, Rama, 4 Module, Nisipiu/Fildes



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar module	4 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Nisip
Culoare decoratiune	Fildes

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	138 mm
Latime	80 mm
Adancime	13,7 mm
Greutate neta	0,024 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Sapun lichid Alcool Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,4 cm
Latime prima forma de impachetare	1,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	27 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	7 cm
Latime a doua forma de impachetare	9 cm

Lungime a doua forma de impachetare	24 cm
Greutate a doua forma de impachetare	135 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	75
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2512 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------