

Product data sheet

Characteristics

MGU66.004V.238

Unica Top, Rama de Acoperire, 4 M, 2 Porti
Verticale, Grafite



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	2 posturi vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Crom lucios
Culoare decoratiune	Grafite

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	161 mm
Lățime	80 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate netă	0,087 kg
Segment de piață	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Ulei Acetona Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Decolorant

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	1,5 cm
Lățime prima formă de împachetare	8 cm
Lungime prima formă de împachetare	16 cm
Greutate prima formă de împachetare	95 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	339 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,952 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------