

Product data sheet

Characteristics

MGU8.002.25

Unica Basic/Colors, Caseta Suprapentru,
Ivoriu, 2 M, 4 Oripentru Perforate, Ivoriu



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza de instalare
Denumire	Unica Basic Unica Colors
Numar module	2 module
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Cu 4 pini
Informatii suplimentare	Rezistenta la flacari 650 °C - 30 s Materiale cu autostingere
Culoare	Fildes

Suplimentar

Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare cablu	4 predecupaje
Compatibilitate produs	Pentru cadru de fixare universal
Material	ASA + PC: doza de aparat
Adancime	36 mm
Latime	85 mm
Inaltime	80 mm
Greutate neta	0,0541 kg

Mediu

Standarde	UNE 60670-1
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Benzina Sapun lichid Alcool Ulei Acetona Fluid de curatare a geamurilor Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	48,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	452,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,049 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------