

Product data sheet

Characteristics

NSYCRNG1010300T

Spacial CRNG usa tspt, fara contrapanou
H1000xW1000xD300 IP55 IK10 RAL7035



Principal

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial CRNG
Domeniul de aplicare	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
Înălțime nominală dulap	1000 mm
Latime nominală dulap	1000 mm
Adâncime nominală dulap	300 mm
Tip accesorii de instalare	Montare pe perete
Compoziție dispozitiv	1 corp 1 încuietore 2 placă presetupe:jos 2 ușă
Tip usa	Transparent
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentar

Tip Structura	Corp dintr-o singura piesa
Numar de usi	Fata frontala:2usa(usi)
Parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
Tip încuietore	Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
Tip de placa cu presetupe	Standard
Accesibilitate pentru operare	Frontal
Parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub
Material	Corp:Otel Ușă:otel si sticla securizata
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Gri (RAL 7035)
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	cUL[RETURN]UL
Greutate neta	47 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	34 cm
Latime prima forma de impachetare	102 cm
Lungime prima forma de impachetare	102 cm
Greutate prima forma de impachetare	44 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	115 cm
Latime a doua forma de impachetare	102 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	145 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------