

Product data sheet

Characteristics

NSYCUB2700W230S

Climasys Slim Block Cooling Unit , 2700W,
230V

Principal

Gama	ClimaSys
Nume produs	CU
Tip produs sau componenta	Slim cooling unit block
Destinatie produs	Spacial SF/SM enclosures min. H:1800, min. W:800 or D:600 mm
Mod de montare	Montaj aparent Montaj incastrat Half flush mounted
Supply Voltage	230 V c.a. la 50/60 Hz
Rated Power	2700 W
Putere de racire	2700 W 50 Hz L35-L35 2900 W 60 Hz L35-L35 2200 W 50 Hz L35-L50 2400 W 60 Hz L35-L50

Suplimentar

Inaltime	1580 mm
Latime	495 mm
Adancime	162 mm
[In] calibru	6,7 A 6,4 A
Curentul de varf	28,2 A 24,8 A
Puterea consumata in W	1200 W la 50 Hz, L35-L35 1400 W la 60 Hz, L35-L35 1400 W la 50 Hz, L35-L50 1700 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica	2,1 2,3
Tip de control	Electronic with control with optional display
Gama de setare a temperaturii	20...50 °C
Temperatura ambientala de utilizare	Maxim 55 °C
Noise level	69 dB
Flow rate	External circuit 1200 m3/h la 50 Hz Internal circuit 1050 m3/h la 50 Hz Internal circuit 1160 m3/h la 60 Hz External circuit 1340 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire	Alarm output inverter contact
Greutate neta	57 kg
Tip de protectie	Protectie termica T 8 A
Material	Otel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit) IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------