

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPMR107

## Placa De Montaj Telequick Pentru Dulapul Pla H1000Xw750Mm



### Principale

Gama	Thalassa
Categorie de accesorii/ piese separate	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Application	Multifuncțional
For enclosure nominal dimensions	-
Locatie de montare	Șină în pași Back inserts
Descriere placa de montare	Telequick perforated
Compatibilitate gama	Thalassa PLA Thalassa PHD
Compozitie dispozitiv	1 placă de montaj
Material	Oțel galvanizat




### Suplimentare

Mod de fixare	Cu suruburi - tipul șurubului M8 - on back inserts localie
Sarcina permanenta admisa	150 kg
Inaltime	Nominal 1000 mm Real 870 mm
Adancime	Nominal 750 mm Real 626 mm
Adancime	Real 15 mm
Dimensiuni decupaj	11 x 26 mm

### Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	4,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	0,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	62,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	87 cm

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 <a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

---

Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

---

### Garantie contractuală

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---