

Product data sheet

Characteristics

NSYPMR55

Placa De Montaj Telequick Pentru Dulapul Pla H500Xw500Mm



Principale

Gama	Thalassa
Categorie de accesorii/ piese separate	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Application	Multifuncțional
For enclosure nominal dimensions	-
Locatie de montare	Back inserts Șină în pași
Descriere placa de montare	Telequick perforated
Compatibilitate gama	Thalassa PLA Thalassa PHD
Compozitie dispozitiv	1 placă de montaj
Material	Oțel galvanizat

Suplimentare

Mod de fixare	Cu suruburi - tipul șurubului M8 - on back inserts localie
Sarcina permanenta admisa	150 kg
Inaltime	Nominal 500 mm Real 370 mm
Adancime	Nominal 500 mm Real 376 mm
Adancime	Real 15 mm
Greutate produs	1,4 kg
Dimensiuni decupaj	11 x 26 mm

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	1,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	0,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	37,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	37 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
