

Product data sheet

Characteristics

NSYTRABCV23

Tila De Marcare Pentru Cabluri Cu C.S.A. De La 2Mm La 3.5Mm, Clip On



Principale

Nume produs	Linergy TR
Gama	Linergy
Tip produs sau componenta	Marking sleeve
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs	Terminal block
Cantitate per set	Set de 500



Suplimentare

Material	Poliamida 6/6
Greutate produs	0,41 g

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	0,3 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5 cm
Latimea formei de impachetare 1	15 cm
Lungimea formei de impachetare 1	17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	500
Greutatea formei de impachetare 2	167 g
Inaltimea formei de impachetare 2	5 cm
Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	7500
Greutatea formei de impachetare 3	2,868 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------