

Product data sheet

Characteristics

SDN5500121

Sedna - Iesire Cablu - Fara Cadru Alb



Principale

Range name	Sedna
Function	Priza de cablu
Delivery form	Fără ramă
Curent nominal	25 A la 250 V c.a.

Suplimentare

Material of visible parts	Termoplastice stabilizate ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor 56...74 mm
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	48 mm
Depth of visual part	19,85 mm
Greutate produs	0,05613 kg

Mediu

Conformity mark	CE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	62 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	665 g
Inaltimea formei de impachetare 2	9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	8,877 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------