

## Product data sheet

### Characteristics

# ZC4GM2

## Bloc De Contacte Auxiliar - 1 Pol - 1 Nc - Pentru Tesys B



### Principale

Gama de produse	TeSys B
Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs	LC1B CR1B
Compozitie contact pol	1 NC

### Suplimentare

[I <sub>th</sub> ] curent termic convențional în aer liber	20 A
Durabilitate mecanică	1000000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 4 mm <sup>2</sup> cu Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 6 mm <sup>2</sup> fara Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 4 mm <sup>2</sup> cu Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 6 mm <sup>2</sup> fara

### Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	38 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	4,293 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

### Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------