

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 27135

## contact auxiliaire 1 SD

### Principales

Fonction produit	Contact signal défaut
Nom de l'appareil	SD
Composition de contacts de signalisation	1 &nbsp; F/O
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	70 mm
Type de raccordement	Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - rigide
Couple de serrage	1 N.m

### Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	2,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,7 cm

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------