

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG112241F

Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé



Principales

Range of product	Actassi
Fonction produit	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Evolution
Nombre de ports	24 FTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6A
Type de couvercle	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	0,49 M 490 mm
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	0,04 M 45 mm
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-26...55 °C -10...55 °C
-------------------------------	----------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,199 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27 cm
Longueur de l'emballage 1	55 cm
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	13,551 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------