

## Технические данные продукта

### Характеристики

## BA10-004D

### ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА



#### Основные характеристики

Function	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Сосна

#### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	2-канальный
Тип контактов	1 переключающ.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> Жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> Гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Открытый
Режим фиксации	Винтами
Материал	РА (полиамид): моноблок РА (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия	Декорировано пленкой
Высота	61 мм
Ширина	61 мм
Глубина	35 мм
Вес	0,0725 кг

#### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

#### Тип упаковки

Вес упаковки 1	72,500 г
Высота упаковки 1	35,000 мм
Ширина упаковки 1	61,000 мм
Длина упаковки 1	61,000 мм

## Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---