

Технические данные продукта

Характеристики

ВА10-006К

ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ



Основные характеристики

Функция	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Кремовый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 mm ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 mm ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 mm
Монтаж устройства	Открытый
Режим фиксации	Винтами
Материал	РА (полиамид): моноблок РА (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия	Глянцевое
Высота	61 mm
Ширина	61 mm
Глубина	35 mm
Вес нетто	0,0737 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
