

Технические данные продукта

Характеристики

BC10-005B

ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Function	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² Жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Винтами Лапками
Материал	РА (полиамид): моноблок
Тип покрытия	Глянцевое
Высота	81 мм
Ширина	81 мм
Глубина	47 мм
Вес	0,0781 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---