

Технические данные продукта

Характеристики

BC10-007B

ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Функция	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	2-канальный
Тип контактов	1 переключающ.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 mm ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 mm ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 mm
Монтаж устройства	Утопленный
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	РА (полиамид): моноблок
Тип покрытия	Глянцевое
Высота	81 mm
Ширина	81 mm
Глубина	47 mm
Вес нетто	0,0802 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки