

Технические данные продукта

Характеристики

MGU2.002.25M

Рамка моноблок, 1 место бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Basic
Количество мест	1-постовая
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Слоновая кость
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	85 мм
Глубина	14 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Ацетон Масло Жидкий стеклоочиститель Белизна Стойкий к УФ Бензин Аммиак Спирт
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
