

**Технические данные
продукта**
Характеристики

MGU2.006.18

Рамка с декоративным элементом, 3 места
белый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Basic
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Белый
Декоративный цвет	White

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ASA + PC: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	227 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Вес	0,042 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Жидкое мыло Стойкий к УФ Масло Спирт Ацетон Бензин Жидкий стеклоочиститель Белизна
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
