

Технические данные продукта

Характеристики

MGU8.002.25

Монтажная коробка для наружной проводки
36 ММ, 1 место бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Монтажная коробка для механизма
Название	Unica Basic Unica Colors
Количество модулей	2 модуля
Количество постов	1-постовая
Режим фиксации	4 шпильками
Дополнительная информация	Огнестойкость 650 °С-30 с Самозатухающие материалы
Цвет окраски коробки	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Монтаж электропроводки	Открытый
Тип кабеля	4 удаляемых заглушки
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC: коробка
Глубина	36 мм
Ширина	85 мм
Высота	80 мм
Вес	0,0541 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	UNE 60670-1 Соответствующий RoHS
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ Бензин Жидкое мыло Спирт Масло Аммиак Ацетон Жидкий стеклоочиститель Белизна

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
