

Технические данные продукта

Характеристики

MGU8.004.18

Монтажная коробка для наружной проводки
36 ММ, 2 места белый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Монтажная коробка для механизма
Название	Unica Colors Unica Basic
Количество модулей	4 модуля
Количество постов	2-постовая
Режим фиксации	4 шпильками
Дополнительная информация	Самозатухающие материалы Огнестойкость 650 °C-30 с
Цвет окраски коробки	White

Дополнительные характеристики

Монтаж электропроводки	Открытый
Тип кабеля	4 удаляемых заглушки
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC: box
Глубина	35 мм
Ширина	156 мм
Высота	80 мм
Вес нетто	0,086 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	UNE 60670-1
Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Стойкий к УФ Масло Белизна Ацетон Жидкое мыло Бензин Спирт Жидкий стеклоочиститель

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	84 г
Высота упаковки 1	4,3 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	15,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	376 г

Высота упаковки 2	12 см
Ширина упаковки 2	12,5 см
Длина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	32
Вес упаковки 3	3,466 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---