

## Технические данные продукта

### Характеристики

# MGU8.006.25

Монтажная коробка для наружной проводки  
36 ММ, 3 места бежевый



### Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Монтажная коробка для механизма
Название	Unica Colors Unica Basic
Количество модулей	6 модулей
Количество постов	3-постовая
Режим фиксации	4 шпильками
Дополнительная информация	Самозатухающие материалы Огнестойкость 650 °C-30 с
Цвет окраски коробки	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Монтаж электропроводки	Открытый
Тип кабеля	6 удаляемых заглушек
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC: коробка
Глубина	35 мм
Ширина	227 мм
Высота	80 мм
Вес	0,122 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS UNE 60670-1
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Бензин Спирт Масло Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Белизна Стойкий к УФ Ацетон

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---