

Gegevensblad product

Kenmerken

713177

WIBE - Profielkoppeling 2J - Thermisch verzinkt



Hoofd

Range	Wibe
Product or component type	Hangende verbinding
Bereik compatibiliteit	Wibe
Meegeleverde apparatuur	4 x 16 M8-schroeven + moeren

Complementair

Material with surface treatment	Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class	C3/C4
Height	200 mm
Width	48 mm
Depth	18 mm
Gewicht product	43 kg / set van 100

Omgeving

Mounting location	Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
-------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	410 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg	
Garantie	18 months