

# Gegevensblad product

## Kenmerken

716207

WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010



### Hoofd

Gamma	Wibe
Productreeks	Wibe-kabelladders
Type product of component	T-verbinding
Modelnaam apparaat	16

### Complementair

Binnenstraal	268 mm
Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Geperforeerd profiel
Bestemming product	Kabelladder 600 mm breedte
Material with surface treatment	Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class	C5-I
Lengte	1397 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	997 mm
Gewicht product	600 kg / set van 100

### Omgeving

Mounting location	Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
-------------------	--

### Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	6000,000 g
----------------------	------------

### Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

---