

Gegevensblad product

Kenmerken

ADVAG16000TH1

Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1



Hoofd

Type behuizing	Distributiebehuizing
Productreeks	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	1 fase
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	6
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	0
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	0 op 1e rij voor 0 modulaire apparaten 16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device	8 V Beltransformator
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Diepte	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur	Zwart

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
-------------------	--

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------