

Gegevensblad product

Kenmerken

ADVG22224FTH1

Groepenkast 4 groepen ADVG22224FTH1



Hoofd

Enclosure type	Distributiebehuizing
Range of product	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	1 fase
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	4
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	4
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten 16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 2P 40 A 30 mA
Kookgroep	Fornhuisgroep 2P + 2N
Additional included device	8 V Beltransformator
Materiaal behuizing	Kunststof
Height	380 mm
Width	220 mm
Depth	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour	Zwart

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.