

Gegevensblad product

Kenmerken

ADVG2323234FH1

Groepenkast 9 groepen ADBG2323234FH1



Hoofd

Type behuizing	Distributiebehuizing
Productreeks	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	1 fase
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	9
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	9
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten 6 op 2e rij voor 3 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 2P 40 A 30 mA
Kookgroep	Fornhuisgroep 2P + 2N
Additional included device	-
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Diepte	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur	Zwart

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie

18 months
