

Gegevensblad product Kenmerken

ADVG24234TH1

Groepenkast 7 groepen ADBG24234TH1



Hoofd

Type behuizing	Distributiebehuizing
Productreeks	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	1 fase
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	7
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	7
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	2 op 1e rij voor 1 modulaire apparaat 16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device	8 V Beltransformator
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Diepte	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur	Zwart

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie

18 months
