

Gegevensblad product

Kenmerken

ADVG43434H3

Groepenkast 6 groepen ADBG43434H3



Hoofd

Type behuizing	Distributiebehuizing
Productreeks	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

Complementair

Aantal fasen in netwerk	3 fasen
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	6
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	6
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	0 op 2e rij voor 0 modulaire apparaten 12 op 1e rij voor 6 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 4P 40 A 30 mA
Additional included device	-
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Diepte	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur	Zwart

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie

18 months
