

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08733019

KG 281 - Hoekstuk - Verstelbaar - Gezet-
200x60mm - 56x194x850mm - RAL1013



Hoofd

Range of product	Stago
Range	Stago
Product or component type	Buigen
Device application	Cable management

Complementair

Bedieningshoek	90 °
Type richtingsverandering	Horizontaal
Binnenstraal	100 mm
Regeling	Vast
Bestemming product	Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Bevestigingsmethode	Met schroef
Vorm	Gebogen
Material with surface treatment	Roestvrij staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class	C2
Dikte	1 mm
Height	56 mm
Width	194 mm
Depth	850 mm
Gewicht product	0,516 kg / set van 1

Omgeving

Mounting location	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
-------------------	--

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist