

Gegevensblad product

Kenmerken

LAD9V13

Omkeervoedingsconn. - Verbruikerzijde - 3M -
Acc. TeSys D LC1D09-D32 - Veerklem



Hoofd

Range of product	Tesys deca
Range	TeSys Linergy
Device short name	LAD9
Product or component type	Set van verbindingen
Poles description	3P
Electrical circuit type	Omkeercontactgever
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys D TeSys Tesys deca
Compatibiliteit product	LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32

Complementair

Montagezone	Downstream
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	32 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,743 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------