

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCW55

Controlevenster - IP55 - 400x600mm



Hoofd

Gamma	Spacial
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Type product of component	Window
Application	Multifunctioneel
Bereik compatibiliteit	Spacial S3D Spacial CRN
Montagezone	Installatie op deur of plaat
Apparaatsamenstelling	2 scharnier 1 slot 1 bevestigingen en boormal 1 frame met venster
Materiaal	Transparant acryl aluminium
Type slot	Sluiting met slot
Aantal sloten	1
Sleutelnummer	2233X

Complementair

Hoogte	500 mm
Breedte	500 mm
Diepte	77 mm
IP beschermingsgraad	IP55

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	4,41 kg
----------------------	---------

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------