

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYPMM55

Volle montageplaat voor PLA behuizing - 500x500mm - Metaal



Hoofd

Gamma	Thalassa
Categorie toebehoren	Montage toebehoren
Type product of component	Montageplaat
Application	Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions	-
Montagezone	Inzetstukken achterzijde Trapschuif
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Bereik compatibiliteit	Thalassa PLA Thalassa PHD
Apparaatsamenstelling	1 montageplaat
Materiaal	Gegalvaniseerd staal

Complementair

Bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstipe M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
Permanente toelaatbare belasting	150 kg
Hoogte	Nominaal: 500 mm Echt: 390 mm
Breedte	Nominaal: 500 mm Echt: 375 mm
Diepte	Echt: 125 mm
Dikte	25 mm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.