

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# NSYS3D10825P

Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat  
- 1000x800x250mm - IP66 - RAL7035



### Hoofd

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Application	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominale hoogte kast	1000 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast	250 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Type wartelplaat	Norm
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelwartelplaat 1 montageplaat 1 deur met slot

### Complementair

Body type	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester&nbsp;&nbsp;&nbsp;poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Product certificaten	LR UL GL CUL DNV BV
Netto gewicht	49 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	49,000 kg
Hoogte verpakking 1	1026,000 mm
Breedte verpakking 1	824,000 mm
Lengte verpakking 1	304,000 mm

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------