

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYSBMC208012

Industriële doos - FL21 Kabelingang -
200x800x120mm - IP55 - IK10 - RAL7035



Hoofd

Range	Spacial
Product name	Spacial SBM
Device application	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Device short name	SBMC
Enclosure type	Ingangsdoo
Nominale hoogte kast	200 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast	120 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat 1 behuizing 6 schroef afdekking 4 FL21 kabeldoorvoerplaat
Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
Type frontplaat	Volle deur
Bevestiging deksel	Metalen schroef halve slag
Type slot	Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven Kabelkwartelplaat schroef

Complementair

Materiaal	Plaatstaal
Oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LR
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Ambient air temperature for storage	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Net weight	8,73 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82,5 cm
Package 1 Width	32,5 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	8,73 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist