

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# NSYVDM16UP

## Spacial S3D - Draairaam 19" - 16HE



### Hoofd

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                         | Spacial                                                                                                                                  |
| Categorie toebehoren          | Montage toebehoren                                                                                                                       |
| Product or component type     | 19" rack                                                                                                                                 |
| Applicatie                    | Multifunctioneel<br>Elektronisch                                                                                                         |
| Nominale afmetingen voor kast | - H: 800 mm W: 600 mm D: 200 mm<br>- H: 800 mm W: 600 mm D: 250 mm<br>- H: 800 mm W: 600 mm D: 300 mm<br>- H: 800 mm W: 600 mm D: 400 mm |
| Type rack                     | Draaiend                                                                                                                                 |
| Montagezone                   | Voorzijde kast                                                                                                                           |
| Bereik compatibiliteit        | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial S3X<br>Spacial Spacial VDM<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial CRNG                         |
| Apparaatsamenstelling         | Vaste elementen<br>1 19" draaiend chassis<br>2 slot                                                                                      |
| Aantal units 19"              | 16                                                                                                                                       |

### Complementair

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal                        | Chassis: staal                      |
| Beschrijving kast/cel            | Aan de wand gemonteerde kast        |
| Oppervlakte afwerking            | Epoxy-polyester&nbsp;poeder         |
| Type slot                        | Slot met 3 mm dubbelbaard inzetstuk |
| Bevestigingsmethode              | Via bevestigingselement             |
| Kleur                            | Grijs (RAL 7035)                    |
| Permanente toelaatbare belasting | 3 kg per eenheid                    |
| Rekken 19" openen                | Omkeerbaar 120 °                    |
| Hoogte                           | Nominaal: 800 mm                    |
| Breedte                          | Nominaal: 600 mm                    |
| Diepte                           | 130 mm                              |
| Net weight                       | 6,44 kg                             |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 76 cm   |
| Package 1 Width              | 62 cm   |
| Package 1 Length             | 13 cm   |
| Package 1 Weight             | 6,44 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|