



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	PROchantier
Označení výrobku	Thorsman cable reel Compact
Typ produktu nebo součásti	Extension cable reel
Použití zařízení	Napájení
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
[In] jmenovitý proud	13 A
Počet zásuvek	4
Barevný odstín	Green/black

Doplňky

Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Standard pro zásuvku	Francie
Délka kabelu	15 m
Průřez kabelu	1,5 mm ²
Typ kabelu	H05VV-F3G1.5
Výška	256 mm
Šířka	267 mm
Hloubka	158 mm
Hmotnost přístroje	3,03 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	19,500 cm
Šířka balení 1	26,000 cm
Délka balení 1	28,000 cm
Hmotnost balení 1	3,426 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	54
Výška balení 2	101,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	208,344 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------