



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Standard pro zásuvku	Česká republika
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Počet zásuvek	2
Jmenovitý proud	16 A
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	1 kus

Doplňky

Délka holého konce vodiče	13 mm
Typ sítě	AC
Materiál	ASA + PC
Povrchová úprava	Neupravená
Šířka	120 mm
Hloubka	45 mm
Stupeň ochrany IK	IK02
Hmotnost přístroje	0,095 kg
Depth of visual part	24 mm
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...78 mm 55...75 mm
Výška	85 mm
Povrchová úprava	Lesklý
Wire structure	Pevný Ohebný Lankový
Terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm ²
Kind of terminals	Šroubové svorky
Rozsah výkonu	3680 W

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	12,500 cm
Hmotnost balení 1	102,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	895,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	11,316 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení o Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------