



### Hauptmerkmale

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Baureihe                     | Thorsman            |
| Produkt- oder Komponententyp | Drehanschlusstecker |
| Farbton                      | Rot                 |
| Menge pro Satz               | Satz à 100          |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen            | Dreh- 2...12,5 mm <sup>2</sup> Flexibel verseilt Kabel<br>Dreh- 2...12,5 mm <sup>2</sup> Starr verseilt Kabel<br>Dreh- 2...12,5 mm <sup>2</sup> starr Kabel |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 440 V AC                                                                                                                                                    |
| Material                        | PA (Polyamid)                                                                                                                                               |
| Höhe                            | 20 mm                                                                                                                                                       |
| Breite                          | 14 mm                                                                                                                                                       |
| Länge                           | 28 mm                                                                                                                                                       |

### Montage

|        |              |
|--------|--------------|
| Normen | EN 60998-2-4 |
|--------|--------------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 1,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 2,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 3,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 2,500 g   |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 100       |
| VPE 2 Höhe    | 5,500 cm  |
| VPE 2 Breite  | 8,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 12,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 273,000 g |
| VPE 3 Art     | S03       |
| VPE 3 Menge   | 4000      |
| VPE 3 Höhe    | 30 cm     |
| VPE 3 Breite  | 30 cm     |
| VPE 3 Länge   | 40 cm     |
| VPE 3 Gewicht | 11,348 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|