



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Perlweiß (RAL 1013)
Lichtquelle	Glimmlampe
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Schalterfunktion	2-Wege
Anzahl der Wippen	1
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung	Durch Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	65 mm
Projektiertiefe	53 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	116,7 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,4 cm
VPE 2 Breite	18,3 cm
VPE 2 Länge	34 cm
VPE 2 Gewicht	1,167 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------