



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Gelieferte Ausrüstung	50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

### Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaster
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Schalterfunktion	Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen	1
Nennstrom	1 A bei 42 V AC
Kennzeichnung	Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen flexibel Schraubenlose Klemmen fest
Material	Thermoplast
Einbautiefe	8,8 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umweltbedingungen	Halogenfrei

### Verpackungseinheiten

Verpackungsgewicht (Lbs)	43 g
Gewicht VPE2	430 g
Gewicht VPE3	174,54 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---