



Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Bus Typ	KNX

Zusatzmerkmale

Einsatzbedingungen	KNX Gerät Sonstiges Gerät
Funktion des Relais	Mit stabilisierter Ausgangsspannung
Montagehalterung	DIN-Schiene
Nennbetriebsleistung in W	9,6 W
Number output current	0,4 A
Ausgangsspannung	24 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Höhe	68,1 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	68,1 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Verpackungseinheiten

Verpackungsgewicht (Lbs)	94 g
Gewicht VPE2	6,04 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
