



Hauptmerkmale

Baureihe	ISW 40 - 125 IC60 ISW-NA IID
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriffmechanismus
Zubehör / Teilettyp	Steuerungszubehör
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert Einschubtechnik
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in AUS-Stellung Max. 3 Vorhängeschlösser Verriegelbar in Position O
Montageposition des Drehgriffs	Seitlich Vorne

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	47,500 cm
VPE 1 Gewicht	562,900 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,531 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	42,088 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------