

# Karta danych technicznych produktu EPH4400123

## Parametry

Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ ekranowania kabla	UTP
Typ gniazda komputerowego	RJ45
Odcień koloru	Kremowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack




### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	2
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Przylączy - zaciski	IDC
Liczba kabli	2 kabel (kable)
Sztywność kabla	Sztywny
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0,072 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------