



### Hauptmerkmale

Maximum response time	45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unverzögert

### Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Standard
[Un] voltage power supply	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	211,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,533 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">📄 Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">📄 Entsorgungsinformationen</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---